



Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form AD, SK 30, Spännhylsa D1: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	302030 8
GTIN	
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

Kort, smalt utförande:

- kast $\leq 3 \mu\text{m}$
- Med Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
- Kylmedelstryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32:
Mellanbussning nr 302135 – 302180.

Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Teknisk beskrivning

L ₂	20 mm
gängaM	M6
Spännhylsa D ₁	8 mm

Effektiv längd L ₁	36 mm
Ø D ₂	28 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
vikt	0,6 kg
Utvändig-Ø D	45 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 30
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30