



## Hydro-expansionsspännchuck kort, kraftig, Form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302005 20
GTIN	4045197146069
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

#### Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

#### Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

#### OBS!:

V = max justeringssträcka!

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	64,5 mm
Effektiv längd $L_1$	42 mm
Spännhylsa $D_1$	20 mm
passande reducerhylsa	302160; 302165; 302155; 302150

Utvändig-Ø D	49,5 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Spännskruv för hydraulchuck Passar till SK 40	309903 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm

302160 3