



Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form AD, SK 30, Spännhylsa D1: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	302030 10
GTIN	2050001653062
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

Kort, smalt utförande:

- kast $\leq 3 \mu\text{m}$
- Med Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
- Kylmedelstryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borring, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32: Mellanbussning nr 302135 – 302180.

Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkagningslängd A-mått: 55 mm

Ø D₂: 30 mm

Utvändig-Ø D: 45 mm

Effektiv längd L₁: 36 mm

L₂: 21 mm

justersträcka V: 10 mm

Teknisk beskrivning

vikt	0,6 kg
L ₂	21 mm
gängaM	M8×1
Ø D ₂	30 mm
Effektiv längd L ₁	36 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
Utvändig-Ø D	45 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 30
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 60° tätad passar för konor 30	308780 30
Dragtappar tätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 60° tätad passar för konor 30	308785 30