

**Borrchuckar Form A, SK 40, spännvidd: 0,3-8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Artikelklass	33W

**Beskrivning****Utförande:**

För höger- och vänstergång.

**leveransinnehåll:**

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	0,3 - 8 mm
utkragningenslängd A-mått	70 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW4
Utvändig-Ø D	36 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 µm
Produktslag	Kort borrchuck

---

## Tillbehör

Drev för spännvidd 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Spännbackssats3 delar för spännvidd 0,3-8 mm	309701 0,3-8