

Garant**Inskruvningsadapter för spännhylsor ER16, Gänga M × A-mått: M16X50****Beställningsdata**

Ordernummer	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Med glidlagerhylsmutter. Högre spännkrafter tack vare lägre friktion.

Passar till :

Verktygshållare för kopierfräsar med gänga.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881–309434.

ER-hylsmuttrar nr 309612.

OBS!:

Passande förlängning resp. reducering under nr 301358; 301359.

Bearbetningsstrategi: HSC

för utvändig mutterdiameter D: 32 mm

Ø D₂: 30 mm

L₁: 30 mm

Teknisk beskrivning

gängaM	M16×50
L ₁	30 mm
Ø D ₂	30 mm

för utvändig mutterdiameter D	32 mm
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Tillbehör till hållare för fräs med gänga

Tillbehör

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-glidlagerhylsmutter för ER 32	309612 32
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännstångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2

ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
ER-glidlagerhylsmutter för ER 25	309612 25
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1

ER-spänntång HP med tätning nom. spann-Ø d 3 mm

309371 3