

HOLEX**Hydro-expansionsspännchuck kort, kraftig, Form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302025 32
GTIN	4045197146076
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylväsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borring, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

OBS!:

V = max justeringssträcka!

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	52 mm
utkragningenslängd A-mått	81 mm
passande reducerhylsa	302180; 302175
Spännhylsa D_1	32 mm

Utvändig-Ø D	72 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302175 16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Spännskruv för hydraulchuck Passar till SK 50	309903 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 20 mm	302175 20
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 18 mm	302180 18
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302175 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302175 6
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 25 mm	302180 25
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 18 mm	302175 18
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302175 10

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302180 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302175 8
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 20 mm	302180 20
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302180 16
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302180 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 25 mm	302175 25
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302175 14
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302180 10
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302180 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302180 14