



## Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 16mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302032 16     |
| GTIN         | 2050001653147 |
| Artikelklass | 33W           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

#### Användningsdata:

För borring, brotschning och finfräsning

#### leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

#### Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

### Teknisk beskrivning

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| L <sub>2</sub>                | 45 mm   |
| Effektiv längd L <sub>1</sub> | 61,5 mm |
| vikt                          | 1,4 kg  |
| gängaM                        | M12×1   |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått            | 80,5 mm                           |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>          | 16 mm                             |
| Ø D <sub>2</sub>                   | 38 mm                             |
| Utvändig-Ø D                       | 49,5 mm                           |
| justersträcka V                    | 10 mm                             |
| fäste                              | SK 40                             |
| Hållare norm                       | ISO 7388-1                        |
| Form                               | ADB                               |
| Invändig                           | ja, med max. 80 bar               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Hydro-expansionsspännchuck        |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40                            | 308802 40 |
| Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40                           | 308700 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40                    | 308806 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40   | 308620 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40               | 308801 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308765 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40   | 308660 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40                                | 308615 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40                            | 308830 40 |

|   |            |
|---|------------|
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40  | 308625 40  |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40                         | 308605 40  |
| DragtapparForm B passar för konor 40                                  | 308640 40  |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40                                 | 308760 40  |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M                          | 308670 40M |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                                 | 308790 40  |
| Specialdragtapp passar för konor 40                                   | 308740 40  |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40                           | 308610 40  |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                                 | 308795 40  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40                           | 308650 40  |
| DragtapparForm A passar för konor 40                                  | 308600 40  |
| Dragtappartätad passar för konor 40                                   | 308635 40  |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40                                 | 308785 40  |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40  |