



Hydro-expansionsspännchuck ultrakort form AD, SK 40 A = 24,5, Spännhylsa D1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	302026 20
GTIN	2050001691705
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	20 mm
L ₂	47 mm
Ø D ₂	42 mm

passande reducerhylsa	302160; 302165; 302155; 302150
gängaM	M16×1
utkragningslängd A-mått	24,5 mm
vikt	1,3 kg
Utvändig-Ø D	49,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 40 A = 24,5
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passlar för konor 40

Dragtapp 60°tätad passlar för konor 40	308785 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Dragtappartätad, form B passlar för konor 40	308620 40
Dragtapp 45°tätad passlar för konor 40	308765 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Specialdragtapp passlar för konor 40	308740 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passlar för konor 40	308700 40
DragtapparForm B passlar för konor 40	308640 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Dragtapp 45°tätad passlar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passlar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passlar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passlar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form B passlar för konor 40	308650 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passlar för konor 40	308615 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passlar för konor 40	308806 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passlar för konor 40	308625 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
DragtapparMazak, form A passlar för konor 40M	308670 40M
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40