

**Garant****Avstickningsplatta rakt skär, PKD, Spårbredd w: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273743 5
GTIN	4045197644046
Artikelklass	21L

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**Spånbrytare med laser** för optimal spånbildning.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	5 mm
tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	PKD
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PKD
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	650 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	650 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
CuZn	lämplig	550 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig	400 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		