

Garant**Avstickningsplatta Fullradie, CU7025, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273736 4
GTIN	4045197579263
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	$\pm 0,04$ mm
Spårbredd w	4 mm
Matning f	0,1 - 0,22 mm/v
Skärdjup a_p	0,6 - 1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CU7025
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
kontinuerligt	lämplig		
torrt	lämplig		