

Garant**Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302038 25
GTIN	4045197602466
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskrav för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	55 mm
Spännhylsa D ₁	25 mm
L ₂	28 mm
vikt	1,6 kg

utkragningslängd A-mått	80,5 mm
Effektiv längd L ₁	61,5 mm
gängaM	M16×1
Utvändig-Ø D	63 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40

Specialdragtapp, utan innergängtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40