

Garant**Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302038 32
GTIN	4045197602473
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Teknisk beskrivning

gängaM	M16×1
vikt	1,7 kg
Ø D ₂	63 mm
passande reducerhylsa	302180; 302175

L ₂	25,5 mm
Effektiv längd L ₁	61,5 mm
utkragningslängd A-mått	80,5 mm
Spännhylsa D ₁	32 mm
Utvändig-Ø D	70 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302180 16
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302175 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 18 mm	302180 18
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302175 8
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302180 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302180 6
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
	308806 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302175 6
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302180 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302175 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302175 14
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 20 mm	302180 20
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302180 8
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 20 mm	302175 20
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302180 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 25 mm	302175 25
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 25 mm	302180 25
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302175 16
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 18 mm	302175 18