

Garant**Avstickningsplatta Finbearbetning, CU7025, Spårbredd w: 5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273720 5 |
| GTIN | 4045197579096 |
| Artikelklass | 21J |

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| tolerans spårbredd w | $\pm 0,04$ mm |
| Spårbredd w | 5 mm |
| Matning f | 0,07 - 0,25 mm/v |
| Skärdjup a _p | 0,7 - 2,6 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | Cermet |
| Beläggning | obelagd |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | CU7025 |
| hörnradie R | 0,4 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 210 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 170 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | P |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |