

**Garant****Avstickningsplatta rakt skär, CBN825, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273740 4
GTIN	4045197498816
Artikelklass	21H

**Teknisk beskrivning**

tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Spårbredd w	4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	CBN
Primäranvändning	H
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CBN825
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 55 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	100 m/min	H
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
torrt	lämplig		