

Garant**Avstickningsplatta medelgrov bearbetning, HB7010, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273728 2
GTIN	4045197658005
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Spårbredd w	2 mm
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	K
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	70 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		