

Garant**Avstickningsplatta Fullradie, HB7020, Spårbredd w: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273735 2,5
GTIN	4045197578358
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2,5 mm
tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Matning f	0,08 - 0,16 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 0,7 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7020
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		