

Garant**Avstickningsplatta Finbearbetning, HB7010, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273718 4
GTIN	4045197657985
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
tolerans spårbredd w	$\pm 0,04$ mm
Matning f	0,06 - 0,22 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	K
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	70 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		