

Garant**Avstickningsplatta rakt skär, PKD, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273743 2
GTIN	4045197547033
Artikelklass	21L

Beskrivning

Utförande:
Spånbrytare med laser för optimal spånbildning.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	PKD
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PKD
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	650 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	650 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
CuZn	lämplig	550 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig	400 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		