

**Garant****Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302038 8
GTIN	4045197602411
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

**Användningsdata:**

För borrar, brotschning och finfräsning

**leveransinnehåll:**

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskrav för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	80,5 mm
vikt	1,3 kg
Effektiv längd L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	30 mm

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
gängaM	M6
Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40