

**Garant****Avstickningsplatta Fullradie, PKD, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273749 3
GTIN	4045197498717
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:****Spånbrytare med laser** för optimal spånbildning.**Teknisk beskrivning**

tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Spårbredd w	3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	PKD
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PKD
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	650 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	650 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
CuZn	lämplig	550 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig	400 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		