

HOLEX**Hydro-expansionsspännchuck lång, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302085 12
GTIN	4045197146175
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

L ₂	31,5 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
Effektiv längd L ₁	91 mm
gängaM	M10×1
passande reducerhylsa	302140; 302135

vikt	1,3 kg
utkragningsslängd A-mått	110 mm
Ø D ₂	32 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Spännskruv för hydraulchuck Passar till SK 40	309903 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40