

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 40 ultrakort, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302230 25
GTIN	4045197467690
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Ultrakort utförande för ökad stabilitet och vibrationsbeständighet.

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Resultatet blir bättre verktygslivslängd och högre ytkvalitet. utan längdjusteringskruv.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,

krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskruvset nr 309906 180.

OBS!:

Längdinställning är inte möjlig.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	45 mm
Spännhylsa D ₁	25 mm

utkragningslängd A-mått	75 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	SK 40 ultrakort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M