

## Slitsad reducerhylsa tätad, Ø 32 mm, Spännhylsa D1: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302180 12
GTIN	4019208190914
Artikelklass	33D

### Beskrivning

#### Utförande:

Tätad (gummipluggar).

#### Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systemnoggrannhet vid  $3 \times d$ ).
- Kast  $\pm 2 \mu\text{m}$  (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

#### Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

### Teknisk beskrivning

Ø D	32 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Utvändig Ø	32 mm
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 $\mu\text{m}$
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

