



HPH-chuck, SK 40, Spännhylsa D1: 16 mm



Beställningsdata

Ordernummer	302190 16
GTIN	2050001671240
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen. Med Balluffchip-hål. MMS-lämplig.

Hydro Dehn-spännchuck, utförande **HPH** (High Performance Holder).

Fördel:

- **Maximal momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.**
- **Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.**

Användningsdata:

- **Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806.

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

utkragningenslängd A-mått: 90 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

L₁: 71 mm

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	90 mm
L ₁	71 mm

Spännhylsa D ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40 SK	308812 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40 SK	308810 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40 SK	308830 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 SK	308820 40