



Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	302052 12
GTIN	2050001653215
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Teknisk beskrivning

vikt	3,3 kg
Ø D ₂	32 mm
Effektiv längd L ₁	61,5 mm
L ₂	40 mm

utkragningslängd A-mått	80,5 mm
gängaM	M10×1
Spännhylsa D ₁	12 mm
passande reducerhylsa	302140; 302135
Utvändig-Ø D	49,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50