



## Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302052 16
GTIN	2050001653222
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

#### Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

#### leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

#### Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

### Teknisk beskrivning

vikt	3,3 kg
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
utkragningslängd A-mått	80,5 mm
L <sub>2</sub>	45 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	61,5 mm
gängaM	M12×1
Utvändig-Ø D	49,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50