

Slitsad reducerhylsa tätad, Ø 12 mm, Spännhylsa D1: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	302140 3
GTIN	4019208193144
Artikelklass	33D

Beskrivning

Utförande:

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment som garanterar högre spån avskiljningsvolym än vid direkt fastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times D$).
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanliga förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

Teknisk beskrivning

Ø D	12 mm
Spännhylsa D ₁	3 mm
Utvändig Ø	12 mm
Produktnamnsattribut	Ø 12 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

