



Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	302052 25
GTIN	2050001653246
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	25 mm
L ₂	48 mm
Ø D ₂	55 mm
Effektiv längd L ₁	81 mm

vikt	3,8 kg
utkragningslängd A-mått	100 mm
gängaM	M16×1
Utvändig-Ø D	63 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50