



Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	302052 32
GTIN	2050001653253
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Anslagskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	32 mm
Effektiv längd L ₁	81 mm
passande reducerhylsa	302180; 302175
utkragningslängd A-mått	100 mm

vikt	4,2 kg
gängaM	M16×1
Ø D ₂	63 mm
L ₂	61 mm
Utvändig-Ø D	70 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302175 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302175 12
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 18 mm	302180 18
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302180 10
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 25 mm	302175 25
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 20 mm	302180 20
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 20 mm	302175 20
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302175 16
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302180 6
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 25 mm	302180 25
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302180 8
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302175 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 18 mm	302175 18
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302180 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302175 10
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302180 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302175 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302180 14
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50