

HOLEX**Hydro-expansionsspännchuck lång, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302085 6
GTIN	4045197146144
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borring, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	6 mm
gängaM	M5
vikt	1,3 kg
utkragningenslängd A-mått	110 mm
Effektiv längd L ₁	91 mm

Ø D ₂	26 mm
L ₂	29,5 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Spännskruv för hydraulchuck Passar till SK 40	309903 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
	308801 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad
passar för konor 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar
för konor 40

308630 40

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

308820 40

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40

308615 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308650 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar
för konor 40

308625 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40

308785 40

Dragtappartätad, form A passar för konor 40

308610 40

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40

308795 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor
40

308802 40

DragtapparForm B passar för konor 40

308640 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308635 40