

Garant**Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 12/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273756 12/2
GTIN	4045197484963
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid t_{\max} (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{\max}	10 mm
Huvudängd L_1	30 mm
Spårbredd w	2 mm
Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funktionsbredd L_4	12 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 4

279815 4

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500