



## Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302254 5
GTIN	2050001689672
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Blästrad med glaspärlor

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

#### Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

### Teknisk beskrivning

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
utkragningenslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	5 mm
Utvändig-Ø D	22 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passlar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45°tätad passlar för konor 40	308765 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passlar för konor 40	308630 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Dragtappar Form A passlar för konor 40	308600 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappar Mazak, form A passlar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp, utan innergängatätad passlar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45°tätad passlar för konor 40	308760 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passlar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappar Form B passlar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passlar för konor 40	308605 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passlar för kona-storlek 40	308820 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40