

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302252 10
GTIN	4045197287847
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	24 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	31,4 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar

fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
	302415 20/10

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1
20/10 mm

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskriv Ø
d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskriv,
med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Dragtappar Form A passar för konor 40

308600 40

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308790 40

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308795 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308635 40

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40

308785 40

Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Dragtappartätad, form A passar för konor 40

308610 40

Verktygsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40

354225 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308660 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar
för konor 40

308630 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308760 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308765 40

Dragtappar Form B passar för konor 40

308640 40

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar
för konor 40

308625 40

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskriv Ø
d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40

308615 40

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad
passar för konor 40

308801 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308650 40

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor
40
