

Garant**Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 12/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 12/3
GTIN	4045197484680
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stickdjup t_{\max}	9 mm
Huvudängd L_1	30 mm
Spårbredd w	3 mm
Funktionsbredd L_4	12 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 4	279815 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500
