

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302252 12
GTIN	4045197287854
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskrusset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig-Ø D	31,4 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar

fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
	308806 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40 308700 40

Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40 354225 40

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 308795 40

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 308605 40

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm 354240 12-20

Specialdragtapp passar för konor 40 308740 40

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm 354240 6-12

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 308802 40

Dragtappartätad passar för konor 40 308660 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 308760 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 308820 40

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm 302416 32/12

Dragtappar Form A passar för konor 40 308600 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 308785 40

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 308790 40

Kryppaggregat Typ SU1 354210 SU1

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm 302410 25/12

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm 302410 32/12

Dragtappar Form B passar för konor 40 308640 40

Dragtappartätad passar för konor 40 308635 40

Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M 308670 40M

Krypchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm 302412 25/12

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm 354235 9,1-12

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 308765 40

