

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 32/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 32/6
GTIN	4045197531537
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd $L_1$	39 mm
Spårbredd w	6 mm
Stickdjup $t_{\max}$	18 mm
Funktionsbredd $L_4$	26,5 mm
Skrudar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
totallängd L	170 mm
Skaftbredd b	32 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 7	279815 7
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600