

**Garant****Krympchuck, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302235 25     |
| GTIN         | 4045197288370 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,  
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,  
balanseringsskruvset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| utkragningsslängd A-mått  | 100 mm     |
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 25 mm      |
| Ø D <sub>2</sub>          | 44 mm      |
| Utvändig-Ø D              | 53 mm      |
| fäste                     | SK 40 kort |
| Hållare norm              | ISO 7388-1 |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form                               | ADB                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |

## Tillbehör

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm                            | 354236 22,1-32 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40                           | 308650 40      |
| Dragtappartätad passar för konor 40                                   | 308635 40      |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40              | 308802 40      |
| DragtapparForm B passar för konor 40                                  | 308640 40      |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40                                 | 308785 40      |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm                        | 354240 20-32   |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40                  | 308615 40      |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40      |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40                                 | 308765 40      |
| Dragtappartätad passar för konor 40                                   | 308660 40      |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                                 | 308790 40      |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40                           | 308620 40      |
| DragtapparForm A passar för konor 40                                  | 308600 40      |
| Specialdragtapp passar för konor 40                                   | 308740 40      |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40              | 308830 40      |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm                            | 354235 22,1-32 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40      | 308806 40      |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40                                       | 308605 40  |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                                               | 308795 40  |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40               | 308801 40  |
| Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40                                  | 354225 40  |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40                | 308625 40  |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M                                        | 308670 40M |
| Kylenhet Typ CU1                                                                    | 354215 CU1 |
| Krympaggregat Typ SU1                                                               | 354210 SU1 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40                                               | 308760 40  |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40  |
| Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40                           | 308700 40  |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40                                         | 308610 40  |