

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 12/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 12/4
GTIN	4045197484529
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	35 mm
Stickdjup t_{\max}	12 mm
Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Spårbredd w	4 mm
Funktionsbredd L_4	12 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 4	279815 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500