

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 12/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 12/2
GTIN	4045197484604
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	2 mm
Funktionsbredd $L_4$	12 mm
Stickdjup $t_{\max}$	6 mm
Huvudängd $L_1$	30 mm
Skrivar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 4	279815 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500