



Krympchuck, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	302251 20
GTIN	2050001689627
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Blästrad med glaspärlor

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,

krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskrusset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	20 mm
utkagningslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	33 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 40 kort

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
	308820 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40