

Garant**Krympchuck, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302235 6
GTIN	4045197288295
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6