

Garant**Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 20/2
GTIN	4045197484628
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{\max}	6 mm
Funktionsbredd L_4	21,5 mm
Huvudängd L_1	33 mm
Spårbredd w	2 mm
Skrubar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
totallängd L	125 mm
Skaftbredd b	20 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600