



Krympchuck, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	302251 6
GTIN	2050001689559
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Blästrad med glaspärlor

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,

krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskrusset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	SK 40 kort

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Specialdragtapp, utan innergätagatätad passar för konor 40	308700 40
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40

Krypchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Krypchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Krypchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Krypchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Krypchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40