



Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	302254 16
GTIN	2050001689733
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Blästrad med glaspärlor

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
	302416 32/16

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/16 mm

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

308820 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308650 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308635 40

Dragtappartätad, form A passar för konor 40

308610 40

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M

308670 40M

Krympaggregat Typ SU1

354210 SU1

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar
för konor 40

308630 40

Kylenhet Typ CU1

354215 CU1

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar
för konor 40

308625 40

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Dragtappar Form A passar för konor 40

308600 40

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308795 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för
konor 40

308806 40

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40

354225 40

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm

354235 12,1-16