

Garant**Krympchuck, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302235 10
GTIN	4045197288318
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningsslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Utvändig-Ø D	31,4 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningstätad passar för konor 40	308801 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp tätad passar för konor 40	308660 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
	302414 32/10

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv,
med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/10 mm

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar
för konor 40

308625 40

Dragtappar Form A passar för konor 40

308600 40

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1
20/10 mm

302415 20/10

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40

308615 40

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor
40

308802 40

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40

308605 40

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

308820 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308620 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308765 40

Dragtappartätad, form A passar för konor 40

308610 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308760 40

Kylenhet Typ CU1

354215 CU1

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40

308790 40

Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308650 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för
konor 40

308806 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308635 40