

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 12/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273755 12/2
GTIN	4045197484772
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid  $t_{\max}$  (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd $L_4$	12 mm
Huvudängd $L_1$	30 mm
Spårbredd w	2 mm
Skrubar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stickdjup $t_{\max}$	10 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Kläm-skruv Typ 4

279815 4

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500