

PRYOR

Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0–9 och A–Z,
typhöjd: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	085480 4
GTIN	5022044020306
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Mycket precist stämpningsverktyg för snabb och rationell märkning med **flera bokstäver och siffror på samma gång**.

Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

leveransinnehåll:

100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.

Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

Teknisk beskrivning

antal användbara stämpeltyper	9
stämpeltypens bredd	4 mm
stämpeltypens höjd	8 mm
stämpeltypens längd	19,05 mm
typhöjd	4 mm
stämpelhållarens längd	39 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/N mm	085481 4/N
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4// mm	085481 4//
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/8 mm	085481 4/8
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4LEER mm	085481 4LEER
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/0 mm	085481 4/0
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/B mm	085481 4/B
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/9 mm	085481 4/9
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/5 mm	085481 4/5
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/M mm	085481 4/M
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/- mm	085481 4/-
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/E mm	085481 4/E

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/H mm	085481 4/H
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/P mm	085481 4/P
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/. mm	085481 4/.
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/7 mm	085481 4/7
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/, mm	085481 4/,
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/S mm	085481 4/S
Ståltypshållare, enstaka, till sortiment nr 085480 Lämplig för skrifthöjd 4-5 mm	085482 4-5
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/Q mm	085481 4/Q
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/C mm	085481 4/C
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/W mm	085481 4/W
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/1 mm	085481 4/1
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/L mm	085481 4/L
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/4 mm	085481 4/4
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/D mm	085481 4/D
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/Z mm	085481 4/Z
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/3 mm	085481 4/3
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/O mm

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/I mm

085481 4/I

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/6 mm

085481 4/6

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/J mm

085481 4/J

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/G mm

085481 4/G

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/K mm

085481 4/K

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/X mm

085481 4/X

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/R mm

085481 4/R

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/+ mm

085481 4/+

Utbytbara ståltyperSiffersortiment 0 – 9 typhöjd 4 mm

085483 4

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/T mm

085481 4/T

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/Y mm

085481 4/Y

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/2 mm

085481 4/2

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/F mm

085481 4/F

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/V mm

085481 4/V

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 4/A mm

085481 4/A