

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 32/5
GTIN	4045197531520
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	5 mm
Funktionsbredd L_4	26,5 mm
Huvudängd L_1	38 mm
Stickdjup t_{\max}	15 mm
Skrudar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
totallängd L	170 mm
Skaftbredd b	32 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Kläm-skruv Typ 7	279815 7
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600