

Garant**Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273756 16/3
GTIN	4045197485045
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid t_{\max} (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{\max}	15 mm
Skruvar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Huvudängd L_1	31 mm
Funktionsbredd L_4	16 mm
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	100 mm
Skaftbredd b	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Kläm-skruv Typ 5

279815 5

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600