

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 20/3
GTIN	4045197484505
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Skrivar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stickdjup t_{\max}	9 mm
Huvudängd L_1	33 mm
Funktionsbredd L_4	21,5 mm
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	125 mm
Skaftbredd b	20 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600